

RIF-LDP-48-60 DC - Módulo de encaixe



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900940>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de roda livre e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada 48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$

Dados comerciais

Código	2900940
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DK65
Chave de produto	DK6545
GTIN	4046356733205
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,04 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,94 g
País de origem	CN

RIF-LDP-48-60 DC - Módulo de encaixe



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900940>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de encaixe
Família de produtos	RIFLINE complete

Características elétricas

Tensão nominal U_N	48 V DC ... 60 V DC
----------------------	---------------------

Dados da entrada

Faixa de tensão de entrada	48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$
Indicação de estado	LED (amarelo)
Ligação de proteção	Diodo de free-wheeling

Certificações

Teste de gases nocivos

Identificação	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-LDP-48-60 DC - Módulo de encaixe



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900940>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900940>



CSA

ID de certificação: 76787



UL certificado

ID de certificação: FILE E 113228

DNV

ID de certificação: TAA000018V

RIF-LDP-48-60 DC - Módulo de encaixe



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900940>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	116927f0-6bf2-4421-974e-599410fd6467