

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Acionador de motor híbrido à prova de curto-circuito para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 2,4 A, função de parada de emergência e desligamento por sobrecarga ajustável. Utilizável somente com adaptadores EM-RD, EM-RI ou placa de distribuição de energia.

Suas vantagens

- 22,5 mm de largura
- Nível de segurança conforme IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
- Economia de cabeamento
- Vida útil longa
- Economiza de espaço
- Corrente ajustável para função bimetal
- Comutação com pouco desgaste

Dados comerciais

Código	2902744
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK74
Chave de produto	DK7452
GTIN	4046356674539
Peso por unidade (inclusive embalagem)	430,44 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	350 g
País de origem	DE

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Conjunto composto por

FUSE-10X38-16A-GR - Fusível

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903126>



Fusível, quantidade: 10 Unidade, tipo de fusível: Fusível (CC), corrente nominal: 16 A, características de disparo: superrápido (gR)

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Acionadores de motor híbridos
Família de produtos	CONTACTRON
Modo de operação	100 % ED

Características elétricas

Número de fases	3
Tipo do acionador de motor	Acionamento de motor com reversão
Frequência de comutação	≤ 2 Hz (de acordo com a carga)
Potência de dissipação máxima com condição nominal	4,4 W
Frequência de comutação	≤ 2 Hz (de acordo com a carga)
Potência de dissipação máxima	5,5 W
Potência mínima de dissipação	0,88 W
Tipo de atribuição	2

Alimentação

Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal U_S	24 V DC
Faixa de tensão de alimentação de comando	19,2 V DC ... 30 V DC
Corrente de alimentação de comando I_S	40 mA
Ligação de proteção	Proteção contra surto Proteção contra inversão de polaridade; Diodo paralelo de proteção contra inversão de polaridade

Propriedades de isolamento

Tensão de isolamento nominal	500 V
Tensão de teste	6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2
Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando, tensão de alimentação de comando e o circuito de corrente auxiliar para o circuito de corrente principal	Isolamento seguro (IEC 60947-1) com tensão operacional ≤ 300 V AC
	Isolamento seguro (EN 50178) com tensão operacional ≤ 300 V AC
	Isolamento básico (IEC 60947-1) com tensão operacional de 300 V AC ... 500 V AC
	Isolamento seguro (EN 50178) com tensão operacional de 300 .. 500 V AC
Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando e a tensão de alimentação de comando para o circuito de corrente auxiliar	Isolamento seguro (IEC 60947-1) com circuito de corrente auxiliar ≤ 300 V AC
	Isolamento seguro (EN 50178) com circuito de corrente auxiliar ≤ 300 V AC

Dados da entrada

Comandar

ELR H51-ISSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Denominação entrada	Entrada de comando direita / esquerda
Tensão de controle U_C	24 V DC
Faixa de tensão de acionamento	19,2 V DC ... 30 V DC
Corrente de controle I_C	5 mA
Limiar de comutação	9,6 V (Sinal "0") 19,2 V (Sinal "1")
Nível de comando	< 5 V DC (para PARADA DE EMERGÊNCIA)
Tempo de desligamento típico	< 30 ms
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade

Dados de saída

Saída AC

Tensão nominal de operação U_e	500 V AC
Faixa de tensão operacional	42 V AC ... 550 V AC
Frequência de rede	50/60 Hz
Faixa de corrente de carga	180 mA ... 2,4 A (vide derating)
Curva característica de disparo conforme IEC 60947-4-2	Class 10A
Tempo de resfriamento	20 min (para Auto-Reset)
Corrente de fuga	0 mA
Ligação de proteção	Proteção contra surto; Varistor Proteção contra curto-circuito; Proteção

Saída de sinal de retorno

Nota	Confirmação: contato comutador, contato de sinal sem potencial
Tipo de contato de comutação	1 contato reversível
Capacidade de comando conforme IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15) 2 A (24 V (DC13))

Dados de conexão

Circuito de comando

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Circuito de carga

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

ELR H51-ISSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F in. ... 7 lb _F in.

Sinalização

Indicação de estado	LED (amarelo)
Indicação de tensão operacional	LED verde
Indicação de falha	LED vermelho

Medidas

Largura	22,5 mm
Altura	160 mm
Profundidade	114,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa)	V0 (Caixa)
--	------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C (Observar derating)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Certificações

ATEX

Identificação	⚡ II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
	⚡ II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificado	PTB 12 ATEX 3004

Certificação UL

Certificado	NLDX.E228652
-------------	--------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Identificação	≤ 3
Observação	Desligamento seguro

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Identificação	2
Observação	Proteção do motor

Performance Level (ISO 13849)

Identificação	e
Observação	Desligamento seguro

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Categoria (ISO 13849)

Identificação	≤ 3
Observação	Desligamento seguro

CCC

Identificação	GB/T 14048.6-2016
Certificado	2020970304000811

Dados UL

SCCR	100 kA (500 V AC (fusível de 30 A classe CC/30 A classe J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (fusível de 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	2,4 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Normas e disposições

Normas / Determinações

Normas / Determinações	IEC 60947-1
	EN 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na barra coletora
	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	alinhável, distância: veja derating
Posição de montagem	vertical (trilho de fixação horizontal, saída de motor em baixo)


ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Desenhos



ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>



Esquema IECEE CB

ID de certificação: DE1-60642



EAC

ID de certificação: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL registrado

ID de certificação: E228652



cUL Listed

ID de certificação: E228652



ATEX

ID de certificação: PTB 12 ATEX 3004

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905

ETIM

ETIM 9.0	EC001037
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Acionador de motor híbrido



2902744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2902744>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	00dc1d09-b765-4f7a-a887-eb5091c12c7

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br