

ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido



2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de estado sólido de potência plugável, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 48-60 V DC, saída: 12-60 V DC/máx. 1 A, plugável em blocos de bornes básicos

Dados comerciais

Código	2905048
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK61
Chave de produto	DK61B2
GTIN	4017918079185
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,22 g
País de origem	DE

ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido



2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Relé de estado sólido individual
Status de atualização de dados	
Data da última atualização de dados	05.09.2025

Características elétricas

Tensão de teste (Entrada/saída)	2,5 kV AC (Entrada/saída)
---------------------------------	---------------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	60 V DC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,64 ... 1,2
Faixa de tensão de entrada	38,4 V DC ... 72 V DC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,4$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,8$
Típica corrente de entrada com U_N	7 mA
Tempo de ligação típico	20 μ s
Tempo de desligamento típico	200 μ s
Indicação de estado	LED (amarelo)
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto
Frequência de transmissão	500 Hz

Dados de saída

Tipo de saída digital	eletrônico
Faixa de tensão de saída	12 V DC ... 60 V DC
Corrente-limite permanente	1 A (vide curva derating)
Corrente de pico	5 A ($t = 1$ s)
Tensão inversa de pico	60 V DC (Coletor - transmissor - tensão de bloqueio)
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	1,2 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto

Medidas

Largura	14,6 mm
Altura	33 mm
Profundidade	66,5 mm

ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido



2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	DIN VDE 0110b, Gr. C para 250 V AC
	DIN VDE 0160 (em partes relevantes)

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------


ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido

2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Desenhos

Diagrama




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido

2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Diagrama de circuitos




ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido

2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Diagrama de circuitos



ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 - Relé eletromecânico de estado sólido



2905048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905048>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br