

# VIP-3/PT/HD62SUB/M - Placa de terminação



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904271>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão push-in e régua de pinos miniatura D-SUB high density, para montagem em trilhos de fixação NS 35, número de polos: 62

## Dados comerciais

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                                 | 2904271                                |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade                              |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | DK21                                   |
| Chave de produto                       | DK2122                                 |
| GTIN                                   | 4046356814805                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 287,9 g                                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 287,9 g                                |
| País de origem                         | US                                     |

# VIP-3/PT/HD62SUB/M - Placa de terminação



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904271>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo de produto     | Módulo de transferência |
| Família de produtos | VARIOFACE Professional  |
| Número de pólos     | 62                      |

### Propriedades de isolamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas        | 2  |

### Características elétricas

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tensão $U_N$                              | 25 V AC |
|                                           | 60 V DC |
| Máx. capacidade de corrente por derivação | 1 A     |
| Tensão de teste                           | 1,2 kV  |

### Dados de conexão

#### Conexão 1 (nível de controle)

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conexão    | Régua de pinos D-SUB High Density |
| Rosca              | UNC 4-40                          |
| Número de conexões | 1                                 |
| Número de pólos    | 62                                |

#### Conexão 2 (nível de campo)

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexão conforme norma       | IEC / EN                                     |
| Tipo de conexão              | Conexão Push-in                              |
| Comprimento de decapagem     | 8 mm                                         |
| Número de pólos              | 63                                           |
| Bitola do condutor, fixa     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bitola do condutor AWG       | 24 ... 12                                    |

### Sinalização

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Indicação de estado            | não |
| Indicação de estado disponível | não |

### Medidas

#### Dimensões dos artigos

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 113 mm  |
| Altura       | 75,8 mm |
| Profundidade | 63 mm   |

### Dados de material

# VIP-3/PT/HD62SUB/M - Placa de terminação



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904271>

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Cor                                      | cinza (RAL 7042)         |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                       |
| Tipo de material isolante caixa          | Poliamida PA sem reforço |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)            | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |

## Normas e disposições

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Normas / Determinações | EN 50178 |
|------------------------|----------|

## Montagem

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo de montagem    | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional                      |

## Avisos

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Desenhos

Desenho de medidas





Diagrama de circuitos



esquema universal de ligação elétrica

## Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904271>

|  <b>CSA</b><br>ID de certificação: 2122203 |                      |                        |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                             | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                       |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                             | 105 V                | 1 A                    | 26 - 14    | -                    |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de certificação: E238705 |                      |                        |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                        | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                        | 125 V                | 1 A                    | 26 - 14    | -                    |

|  <b>UL certificado</b><br>ID de certificação: E238705 |                      |                        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                    |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                          | 125 V                | 1 A                    | 26 - 14    | -                    |

|  <b>CSAus</b><br>ID de certificação: 2122203 |                      |                        |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                 | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                           |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                 | 105 V                | 1 A                    | 28 - 14    | -                    |

# VIP-3/PT/HD62SUB/M - Placa de terminação



2904271

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904271>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

## EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | a5b2b0f7-222b-40b4-baff-67c2263efb6c |