

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para trilho de fixação, Tampa cega para pontos de conexão não equipados (MKDSO), largura: 11 mm, altura: 17,05 mm, profundidade: 8,55 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021)

Suas vantagens

- Montagem simples e sem ferramentas
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Dados comerciais

Código	2906872
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave comercial	ACHAAZ
Chave de produto	ACHAAZ
GTIN	4017918126506
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,82 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,66 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa cega
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME
Família de produtos	ME 12,5..
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	11 mm
Altura	17,05 mm
Profundidade	8,55 mm

Dados de material

Cor (Tampa cega)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	600

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleração	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de fio incandescente

Especificação de teste	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Período de exposição	30 s

Resistência térmica/ensaio de pressão esférica

Especificação de teste	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duração do teste	1 h
Força	20 N

Resistência mecânica/tambor rotativo de queda

Especificação de teste	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Altura de queda	50 cm
Frequência	10

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>

Choques

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	15g
Duração do choque	11 ms
Número de choques por sentido	3
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)

Grau de proteção (código IP)

Especificação de teste	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

Montagem

Tipo de montagem	Travamento
------------------	------------

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega

2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>



UL certificado

ID de certificação: E240868

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-12,5 MKDSO GN - Tampa cega

2906872

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906872>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br