

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexões push-in econector de soquetes miniatura D-SUB high density, para montagem nos trilhos de fixação NS 35, número de polos: 62

Dados comerciais

Código	2904275
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2122
GTIN	4046356814843
Peso por unidade (inclusive embalagem)	280,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	280,4 g
País de origem	US

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	62

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	1 A
Tensão de teste	1,2 kV

Dados de conexão

Conexão 1 (nível de controle)

Tipo de conexão	Régua de soquetes D-SUB de High Density
Rosca	UNC 4-40
Número de conexões	1
Número de pólos	62

Conexão 2 (nível de campo)

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Comprimento de decapagem	8 mm
Número de pólos	63
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	113 mm
Altura	75,8 mm
Profundidade	63 mm

Dados de material

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	EN 50178
------------------------	----------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação

2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>



Desenhos

Desenho de medidas





Diagrama de circuitos



esquema universal de ligação elétrica

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/HD62SUB/F - Placa de terminação



2904275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2904275>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1ed42f3a-6899-4e2d-8d06-a33ba1c0a5aa

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br