

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Placa de terminação



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo de 16 canais para cartões digitais Honeywell C300 com isolamento, pontos de teste, fusíveis encaixados de 1A e indicador do estado do fusível.



Suas vantagens

- Estes módulos VARIOFACE são aplicados em combinação com os respectivos adaptadores frontais
- Carcaça UM-PRO
- Habilitar para cada canal com pontos de teste
- LED indicador de fusível defeituoso
- Contato de blindagem para cada canal
- Fusível de encaixe de 1 A para cada canal
- Montagem em trilhos de fixação, inclui pé de encaixe para conexão terra
- Módulo digital com conexão de blindagem

Dados comerciais

Código	2905273
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK218H
GTIN	4046356947107
Peso por unidade (inclusive embalagem)	475,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	468,8 g
País de origem	US

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Placa de terminação



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE
Número de pólos	37
Número de canais	16

Características elétricas

Tensão U_N	24 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	1 A
Máx. corrente cumulativa da alimentação de tensão	4 A (via D-SUB)

Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Placa I/O adequada	TDIL01
	TDIL11

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Conexão a parafuso com lâmina seccionável
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M 3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos D-SUB
Número de conexões	1
Número de pólos	37

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	sim, em caso de falha de segurança

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	104 mm
Altura	142,3 mm
Profundidade	79 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Placa de terminação



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 75 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

terminação




2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Desenhos

Diagrama de circuitos



UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Placa de terminação



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Placa de terminação



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2905273>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	cbd26852-cc5f-4218-926d-4beb1c6e08e7

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br