

# VL FPM 15 - Monitor



2913017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2913017>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tela plana LCD 15" (38,1 cm) com tela tátil resistiva. Com duas conexões USB na parte posterior.

## Descrição do produto

As telas planas Valueline® são adequadas em todas as aplicações que exigem que a tela seja colocada à distância. Elas podem ser instaladas em uma caixa (montagem no painel frontal) ou fixadas em um suporte VESA. As telas planas VL FPM... podem ser operadas com qualquer Box IPC Valueline ou qualquer computador com interface VGA ou DVI.

## Dados comerciais

Código	2913017
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRBA
Chave de produto	DRBAAD
GTIN	4046356662260
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,4 kg
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,4 kg
País de origem	TW

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Monitor
-----------------	---------

### Dados do computador

Processador	sem processador
Sistema operacional	sem sistema operacional
Memória	sem memória de trabalho
Memória de dados	sem memória de dados
Refrigeração	passivo
Pontos de encaixe	sem ponto de encaixe

### Tela

Tipo de tela	38.1 cm / 15"-TFT
Resolução de tela	1024 x 768 Pixel (XGA)
Tecnologia tátil	analógica e resistiva (poliéster)
Tipo de iluminação da tela	CCFL
Luminosidade	350 cd/m <sup>2</sup> típico (regulável)
MTBF	> 50000 h
Linha de cores	16,2 milhões de cores

### Características elétricas

#### Alimentação

Tensão de alimentação	24 V DC (típico)
Faixa de tensão de alimentação	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Peça de rede	24 V DC ±20 %
Máximo consumo de energia	1,09 A (24 V DC)

### Interfaces

Interfaces	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
Saída do monitor	1x DVI-D
	1x VGA
Rede	sem rede

### Medidas

#### Medida externa

Largura / Altura / Profundidade	410 mm / 309 mm / 47 mm (Com caixilho)
---------------------------------	--

#### Medidas de montagem

Largura / Altura / Profundidade de montagem	386,6 mm / 285 mm / (Corte do painel)
---	---------------------------------------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

# VL FPM 15 - Monitor



2913017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2913017>

## Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	5 % ... 95 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	5 % ... 95 %
Choque	15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

## Montagem

Tipo de montagem	Montagem em nicho na parede ou suporte VESA
------------------	---

# VL FPM 15 - Monitor

2913017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2913017>



## Classificações

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--