

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: preto, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTBO 2,5/-G1L, passo: 5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Ortogonal, intertravamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Produto com saída de pinos lateral à esquerda

Suas vantagens

- Sentido de encaixe ortogonal à placa de circuito impresso

Dados comerciais

Código	2909646
Unidades por embalagem	470 Unidade
Chave comercial	ACHA
Chave de produto	ACHADB
GTIN	4017918236663
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,6 g
País de origem	DE

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector fixo para placas de circuito impresso
Família de produtos	MSTBO 2,5/...-G1L
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Formato	Header vertical à placa de circuito impresso
Número de pólos	3
Passo	5 mm
Número de conexões	3
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	3
Tipo de montagem	não
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	12 A
Tensão U_N	250 V
Resistência de contato	1,5 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	250 V
Tensão de teste (III/3)	4 kV
Tensão de teste (III / 2)	320 V
Tensão de teste (III/2)	4 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	630 V
Tensão de teste (II/2)	4 kV

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	preto (9005)
-------------	--------------

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	5 mm
Largura [w]	14,95 mm
Altura [h]	16,5 mm
Comprimento [l]	14,65 mm
Comprimento do pino de solda [P]	3,5 mm
Medidas do pino	1 x 1 mm

Design de placa de circuito impresso

Diâmetro do furo de sondagem	1,4 mm
------------------------------	--------

Ensaio mecânicos

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Suporte de contato em utilização

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Especificação de teste	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Suporte de contato em utilização Requisito >20 N	Aprovado no teste

Forças de encaixe e remoção

Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	25
Força de inserção por polo aprox.	13 N
Força de tração por polo aprox.	7 N

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	4

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	250 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	3,2 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	3,2 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	4,8 kV
Resistência de passagem R_1	1,5 mΩ
Resistência de passagem R_2	1,5 mΩ
Ciclos de encaixe	25
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	2,21 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão


MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Desenhos



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L




Tipo: MSTB 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>



Tipo: MSTBP 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L




Tipo: SMSTB 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>



Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L




Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>



Tipo: MSTBTP 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L



Tipo: FKCN 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L


MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L

Diagrama




Tipo: FKCVR 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso




2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>



Tipo: FKCS 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L



Tipo: TVFKC 1,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1(L/R)

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

 CSA ID de certificação: 13631				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-20050718				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	16 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40050648				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Conector fixo para placas de circuito impresso



2909646

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2909646>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br