

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido



2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de estado sólido de potência encaixável, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 24 V DC, saída: 8 - 48 V DC/máx. 100 mA, encaixável em blocos de terminais de base

Dados comerciais

Código	2911058
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DK61
Chave de produto	DK61B1
GTIN	4017918079482
Peso por unidade (inclusive embalagem)	26,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	29,41 g
País de origem	DE

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido



2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Relé de estado sólido individual
Status de atualização de dados	
Data da última atualização de dados	19.03.2025

Características elétricas

Tensão de teste (Entrada/saída)	2,5 kV AC (Entrada/saída)
---------------------------------	---------------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	24 V DC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,9 ... 1,1
Faixa de tensão de entrada	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,4$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,8$
Típica corrente de entrada com U_N	9 mA
Tempo de ligação típico	50 μ s
Tempo de desligamento típico	100 μ s
Indicação de estado	LED (amarelo)
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade Proteção contra surto
Frequência de transmissão	300 Hz

Dados de saída

Tipo de saída digital	eletrônico
Faixa de tensão de saída	8 V DC ... 48 V DC
Corrente-limite permanente	100 mA
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	1,2 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa, 3 condutores com massa
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade Supressão; Diodo de free-wheeling
Resistência de saída	ca. 22 k Ω (com conexão de 3 condutores)

Medidas

Largura	20,8 mm
Altura	33 mm
Profundidade	66,5 mm

Dados de material

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido



2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------


ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido

2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Desenhos

Diagrama de circuitos




Saída: 2 condutores, sem massa, ligação mais

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido

2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Diagrama de circuitos




ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido

2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Diagrama de circuitos




Saída: 2 condutores, sem massa, ligação menos

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido

2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Diagrama de circuitos



ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido



2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relé eletromecânico de estado sólido



2911058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2911058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: Não aplicável)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	bc6a6289-a462-44f3-a736-ce9b352df78b

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br