

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo



2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de tempo com retardo no acionamento (com contato de controle) e uma faixa de tempo ajustável (0,1 s - 10 s), com conexão a parafuso

Descrição do produto

Relé de tempo compacto em caixa de 6,2 mm para comando de períodos de tempo.

O ajuste de tempo é efetuado no lado dianteiro, mediante um seletor identificado, o qual está disposto de forma rebaixada para proteção contra reajuste involuntário. O ajuste é efetuado com a ajuda de uma chave de fenda (largura da lâmina 2,5 mm).

Os relés de tempo compactos estão disponíveis com diferentes faixas de tempo, bem como com conexão por rosqueamento, força de mola e push-in.

Suas vantagens

- Largura estreita de 6,2 mm
- Elevada precisão de ajuste através de roda dentada rotulada e iluminada

Dados comerciais

Código	2917418
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	CK45
Chave de produto	DK66ZZ
GTIN	4046356365741
Peso por unidade (inclusive embalagem)	70,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	39 g
País de origem	DE

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo



2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Relé de tempo
Modo de operação	100 % ED
Vida útil mecânica	ca. 2×10^7 ciclos de manobras

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento básico
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Vida útil elétrica	aprox. 2×10^5 ciclos de manobra com carga ôhmica, 1000 VA
Tensão de isolamento nominal	300 V AC
Tensão de teste	6 kV

Dados da entrada

Faixa de tensão de entrada	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
Corrente nominal típ.	15 mA (Relé ON)
	7 mA (Relé OFF)
Função	ON-CC: retardo de ligação com contato de controle
Faixa de ajuste de tempo	0,1 s ... 10 s
Precisão de ajuste	$\leq 2,5$ % (Valor final da escala)
Precisão de repetição	$\leq 0,5$ % (do valor final da faixa de medição)

Comandar

Denominação conexão	Bornes A1-B1 não flutuantes
Duração do impulso de controle	min. 50 ms

Dados de saída

Comutar

Tipo de contato de comutação	1 contato seco reversível
Fusível de saída	6,3 A (rápido)

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	30 ... 12
Torque de aperto	0,6 Nm ... 0,8 Nm
	5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo



2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>

Sinalização

Indicação de estado	LED verde (energia)
	LED amarelo (relé ativo)

Medidas

Largura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidade	86 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA, autoextinção

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 80 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	15 % ... 85 %

Certificações

CE

Certificado	Conformidade CE
-------------	-----------------

UKCA

Certificado	Conforme UKCA
-------------	---------------

ATEX

Identificação	II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
---------------	-----------------------------

UL, EUA / Canadá

Identificação	UL/C-UL Listed UL 508
---------------	-----------------------

GL

Identificação	GL EMC 1 C
---------------	------------

Dados EMC

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com diretiva EMV
Diretiva de baixa tensão	Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão
Resistência contra interferência	EN 61000-6-2
Nota	Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios.

Emissão de interferências

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo



2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>

Normas/Disposições	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Normas e disposições

Normas / Determinações	EN 50178
------------------------	----------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715
Posição de montagem	opcional

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo


2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>



Desenhos

Diagrama de bloco



ETD-BL-1T-ON-CC- 10S - Relé de tempo



2917418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2917418>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122329
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------