

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plugue de proteção contra surtos tipo 2 com varistor de alta potência para base VAM-MS, monitorado termicamente, sinalização óptica de defeito. Versão: 580 V AC

Suas vantagens

- Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
- Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
- Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
- Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
- Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação

Dados comerciais

Código	2920434
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	CL13
Chave de produto	CL1321
GTIN	4046356163682
Peso por unidade (inclusive embalagem)	61,04 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,63 g
País de origem	DE

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Dados técnicos

Avisos

Geral

Nota	Para a utilização em todos os sistemas de baixa tensão entre L-PEN. Utilizar apenas em sistemas IT entre L-PE se o corpo dos componentes operacionais do sistema de baixa tensão estiver conectado ao sistema de aterramento da estação transformadora. (aterramento conjunto da estação transformadora HV e o corpo do sistema de consumo LV. $R_E = R_A$ conforme IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Figura 44D / Exemplo a)
------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de reposição
Família de produtos	VALVETRAB MS
Tipo de proteção de acordo com IEC	II
	T2
Tipos EN	T2
Sistema de alimentação de corrente IEC	TN
	IT
Formato	Conector
Distância a peças ativar e aterradas	5 mm
Número de pólos	1
Sinalização de proteção contra surtos com defeito	óptico

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2


Características elétricas

Frequência nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Dados de conexão

Tipo de conexão	plugável
-----------------	----------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	17,5 mm
Altura	52,4 mm

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Profundidade	55,3 mm
Passo horizontal	1 TE

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V-0
Valor CTI do material	600
Material isolante	PA 6.6
Grupo de materiais	I
Material caixa	PA 6.6

Circuito de proteção

Circuitos de proteção	L-PE
	L-PEN
Inversão de chave	1L-N/PE
Tensão nominal U_N	400/690 V AC (TN)
	500 V AC (IT)
Frequência nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensão contínua máxima U_C	580 V AC
Corrente do condutor de proteção I_{PE}	$\leq 0,25$ mA
Consumo de potência standby P_C	≤ 150 mVA
Corrente de descarga nominal I_n (8/20) μs	15 kA
Pico de corrente de descarga máx. $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs	30 kA
Resistência a curto-circuito I_{SCCR}	25 kA
Nível de proteção U_p	$\leq 2,5$ kV
Tensão residual U_{res}	$\leq 2,5$ kV (com I_n)
	$\leq 2,3$ kV (com 10 kA)
	$\leq 2,1$ kV (com 5 kA)
	$\leq 1,9$ kV (com 3 kA)
Reação TOV com U_T	690 V AC (5 s / withstand mode)
	762 V AC (120 min / withstand mode)
Tempo de resposta t_A	≤ 25 ns
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação	125 A (gG)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (a.n.m.)
Umidade do ar admissível (funcionamento)	5 % ... 95 %
Impactos (Operação)	25g (Semi-seno / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibração (funcionamento)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Certificações

Especificações UL

Tensão contínua máxima MCOV (L-N)	580 V AC
Corrente nominal de descarga I_n (L-N)	10 kA
Circuitos de proteção	L-N
Tensão nominal	400 V AC
Sistema de distribuição de energia	Single phase
Frequência nominal	50/60 Hz
Tensão de limitação medida MLV (L-N)	2310 V
Tipo SPD	4CA

Normas e disposições

Distâncias de isolamento e fuga

Normas / Determinações	EN 60664-1 / EN 61643-11
Normas/disposições	IEC 61643-11
Observação	2011
Normas/disposições	EN 61643-11
Observação	2012

Montagem

Tipo de montagem	na base
------------------	---------

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Desenhos

Desenho de medidas




Diagrama de circuitos



VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>



cUL Recognized

ID de certificação: FILE E 330181



UL certificado

ID de certificação: FILE E 330181



Esquema IECCEB CB

ID de certificação: AT 2905/M1

CCA

ID de certificação: NTR-AT 1947-A



KEMA-KEUR

ID de certificação: 71-148002



CSA

ID de certificação: 13631



ÖVE

ID de certificação: 18583-001-17

UAE-RoHS

ID de certificação: 22-09-51251

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 580-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 2



2920434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2920434>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br