

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de diodos, com 8 diodos, ligação individual, tipo de diodo 1N 5408

Suas vantagens

- Desacoplamento elétrico de mensagens em sistemas de mensagens de interferência
- Diodos de extinção de faísca para atenuação de sobretensões de consumidores indutivos

Dados comerciais

Código	2949389
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	DK66
Chave de produto	DK66M1
GTIN	4017918083779
Peso por unidade (inclusive embalagem)	91,84 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	91,84 g
País de origem	DE

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de diodo
Propriedades de isolamento	
Grau de impurezas	2

Dados da entrada

Diodo

Descrição da entrada	8 diodos, conectáveis individualmente
Tipo de diodo	1 N 5408
Tensão operacional máxima $U_{\text{máx}}$	250 V AC
Tensão inversa de pico por diodo	1000 V
Corrente inversa por diodo	10 μA
Tensão direta por diodo	ca. 0,8 V
Corrente direta por diodo	1,5 A (Com carga individual)
	0,3 A (Com carga simultânea)

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Largura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidade	55 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

Certificações

CE

Certificado	Conformidade CE
-------------	-----------------

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Observação	adicionalmente EN 61326
------------	-------------------------

Normas e disposições

Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos


2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>



Desenhos

Diagrama de circuitos



EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>



EAC

ID de certificação: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Componente de diodos



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2949389>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9c10f9ea-7275-4ee1-b6e5-cc09e13108c7

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br