

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 230 V AC, saída: 48-280 V AC/ máx. 3 A

Dados comerciais

Código	2954280
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK61
Chave de produto	DK61C1
Página de catálogo	Página 141 (IF-2011)
GTIN	4017918084943
Peso por unidade (inclusive embalagem)	89,05 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	90 g
País de origem	DE

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé de estado sólido
Aplicação	Função de saída
Modo de operação	100 % ED

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento básico
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	19.03.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Tensão de teste (Entrada/saída)	3,5 kV AC (Entrada/saída)
---------------------------------	---------------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	230 V AC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,8 ... 1,2
Faixa de tensão de entrada	184 V AC ... 276 V AC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,4$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,8$
Típica corrente de entrada com U_N	3 mA
Tempo de ligação típico	10 ms
Tempo de desligamento típico	10 ms
Indicação de tensão operacional	LED amarelo
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto; Varistor
Frequência de transmissão	10 Hz

Dados de saída

Tipo de contato de comutação	1 elemento de contato
Tipo de saída digital	eletrônico
Tensão nominal de saída	240 V AC
Faixa de tensão de saída	48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Corrente máx. em regime permanente	3 A (vide curva derating)
Corrente de carga mínima	50 mA
Corrente de fuga	4 mA (em estado desligado)
Corrente de pico	160 A (t = 10 ms)
Ângulo de fases cos phi min	0,5
Integral de carga limite	128 A ² s (I ² x t com t = 10 ms)
Tensão inversa de pico	600 V (Tensão periódica de bloqueio de picos)
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	≤ 1 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa
Ligação de proteção	Elemento RC; Elemento RC Proteção contra surto; Varistor

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Largura	17,5 mm
Altura	75 mm
Profundidade	102 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	horizontal


EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Desenhos

Diagrama




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Diagrama de circuitos




EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido

2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Diagrama de circuitos



EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>



EAC

ID de certificação: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Módulo de relé de estado sólido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2954280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	7b2abdbd-c8b7-4855-9622-e6749877680b

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br