

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Placa de terminação



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959599>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

VARIOFACE SLIM-LINE, com conexão a parafuso e régua de pinos subminiatura D, para montagem transversal sobre NS 35/7.5, número de pólos 15



Dados comerciais

Código	2959599
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK21A2
GTIN	4017918086244
Peso por unidade (inclusive embalagem)	137,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	109,07 g
País de origem	DE

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Placa de terminação



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959599>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Número de pólos	15

Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	$\leq 30 \text{ V AC}$
Tensão operacional (DC)	$\leq 60 \text{ V DC}$
Corrente (Por derivação)	$\leq 2,5 \text{ A}$
Corrente (Corrente total)	$\leq 37,5 \text{ A}$

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	125 V
Tensão de teste	1,2 kV (1,2 / 50 μs)

Dados de conexão

Conexão 1 (nível de controle)

Conexão conforme norma	IEC 60807-2
Tipo de conexão	Régua de pinos D-SUB
Rosca	UNC 4-40
Número de conexões	1
Número de pólos	15
Ciclos de encaixe	> 500
Passo	2,74 mm

Conexão 2 (nível de campo)

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	9 mm
Rosca	M3
Número de pólos	16
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola)	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Terminal tubular sem colar de plástico)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola)	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (Terminal tubular sem colar de plástico)
Bitola do condutor AWG	24 ... 14

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Placa de terminação



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959599>

Torque de aperto	0,4 Nm ... 0,5 Nm
Passo	5 mm

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	25 mm
Altura	147 mm
Profundidade	46,49 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	PVC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção (Módulo)	IP20
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Certificações

UKCA

Certificado	Conforme UKCA
-------------	---------------

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

Normas / Determinações	EN IEC 60664-1
------------------------	----------------

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Placa de terminação



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959599>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q - Placa de terminação



2959599

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959599>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br