

EMG 30-S2/16A - Módulo de comutação



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2944533>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de interruptor VARIOFACE, com conexão por rosqueamento, para montagem no NS 32 ou NS 35/7,5

Dados comerciais

Código	2944533
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	DK66
Chave de produto	DK66MY
GTIN	4017918278939
Peso por unidade (inclusive embalagem)	75,51 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	74,94 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
-----------------	-------------------------

Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	250 V AC
Máx. corrente cumulativa de todas as derivações	16 A

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	250 V
Tensão de teste	2,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Dados de conexão

Conexão COMBICON

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	30 mm
Altura	77,5 mm
Profundidade	60 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Grau de proteção (Local de montagem)	$\geq$ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 45 °C
Altitude	máx. 2000 m

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

EMG 30-S2/16A - Módulo de comutação



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2944533>

Normas / Determinações	DIN EN 50178: 1998-04
------------------------	-----------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

EMG 30-S2/16A - Módulo de comutação



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2944533>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2944533>



EAC

ID de certificação: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 30-S2/16A - Módulo de comutação



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2944533>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,384 kg CO2e
---------	---------------