

EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido



2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 120 V AC, saída: 12-60 V DC/máx. 1A

Dados comerciais

Código	2948788
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK61
Chave de produto	DK61C2
GTIN	4017918083458
Peso por unidade (inclusive embalagem)	50,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50,22 g
País de origem	DE

EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido



2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé de estado sólido
Aplicação	Função de saída
Modo de operação	100 % ED

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento básico
------------	-------------------

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	15.09.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Tensão de teste (Entrada/saída)	3,5 kV AC (Entrada/saída)
---------------------------------	---------------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	120 V AC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,9 ... 1,1
Faixa de tensão de entrada	108 V AC ... 132 V AC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,4$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,9$
Típica corrente de entrada com U_N	4 mA
Tempo de ligação típico	3 ms
Tempo de desligamento típico	13 ms
Indicação de estado	LED (amarelo)
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto
Frequência de transmissão	10 Hz

Dados de saída

Tipo de saída digital	eletrônico
Tensão nominal de saída	60 V DC
Faixa de tensão de saída	12 V DC ... 60 V DC
Corrente-limite permanente	1 A (vide curva derating)
Tensão inversa de pico	60 V DC
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	1,2 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto

Dados de conexão

Lado de entrada

EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido



2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Largura	12,5 mm
Altura	75 mm
Profundidade	102 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	EN 50178

Montagem

Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido




2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Desenhos

Diagrama




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido

2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Diagrama de circuitos



EMG 12-OV-120AC/ 60DC/1 - Módulo de relé de estado sólido



2948788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948788>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br