

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Relé de estado sólido de entrada, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 110 V DC, saída: 4 - 48 V DC/máx. 100 mA

Dados comerciais

Código	2948924
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK61
Chave de produto	DK61C1
Página de catálogo	Página 141 (IF-2011)
GTIN	4017918083595
Peso por unidade (inclusive embalagem)	39 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	39 g
País de origem	DE

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé de estado sólido
Aplicação	Função de saída
Modo de operação	100 % ED

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento básico
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	19.03.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Tensão de teste (Entrada/saída)	3,5 kV AC (Entrada/saída)
---------------------------------	---------------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	110 V DC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,8 ... 1,2
Faixa de tensão de entrada	88 V DC ... 132 V DC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,4$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,8$
Típica corrente de entrada com U_N	4,5 mA
Tempo de ligação típico	20 μ s
Tempo de desligamento típico	100 μ s
Indicação de estado	LED (amarelo)
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto
Frequência de transmissão	500 Hz

Dados de saída

Tipo de contato de comutação	1 elemento de contato
Tipo de saída digital	eletrônico
Tensão nominal de saída	48 V DC
Faixa de tensão de saída	4 V DC ... 48 V DC
Corrente máx. em regime permanente	100 mA
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	0,9 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Largura	10 mm
Altura	75 mm
Profundidade	102 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional


EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Desenhos

Diagrama de circuitos



Saída: 2 condutores, sem massa, ligação menos


EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Diagrama de circuitos




EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Diagrama de circuitos



Saída: 2 condutores, sem massa, ligação mais

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948924>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: Não aplicável)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	af3b110b-15ec-43c3-8769-e4f076d3588f

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br