


UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo ativo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2976721>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de saída VARIOFACE, para 16 canais com base de encaixe para relé de estado sólido, geração 4 da empresa OPTO 22

Dados comerciais

Código	2976721
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK2191
GTIN	4017918089436
Peso por unidade (inclusive embalagem)	444,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	332,6 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Número de canais	16
	32
Relés possíveis	Relé de estado sólido, geração 4 da empresa OPTO 22
Com componentes	não

Características elétricas

Controlador compatível SIEMENS S7-400

Placa I/O adequada	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Placa I/O adequada	1756-OB32
--------------------	-----------

Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5

Placa I/O adequada	1771 OBN
--------------------	----------

Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200

Placa I/O adequada	TC-ODD 321
--------------------	------------

Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q

Placa I/O adequada	QY81P
--------------------	-------

Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Placa I/O adequada	DDO 353
--------------------	---------

Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Placa I/O adequada	6ES7322-1BL00-0AA0
--------------------	--------------------

Controlador compatível GE-FANUC RX3i

Placa I/O adequada	IC694MDL754
--------------------	-------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	24 V DC
Faixa de tensão de entrada	30 V DC
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade
Indicação de tensão operacional	LED verde

Dados de saída

Relés possíveis	Relé de estado sólido, geração 4 da empresa OPTO 22
-----------------	---

Comutar

Tipo de contato de comutação	1 elemento de contato
Tensão de comutação máxima	250 V AC/DC

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo ativo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2976721>

Corrente-limite permanente	6 A
Tensão nominal de alimentação	250 V AC/DC (Dados técnicos)
Capacidade de corrente	6 A
Deteção de falha (ruptura de fio/curto-circuito)	não

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	6 mm
Rosca	M3
Número de conexões	36
Número de pólos	2
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	26 ... 14

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	2
Número de pólos	50
Passo	2,54 mm

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Medidas

Largura	259 mm
Altura	90 mm
Profundidade	87 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	PVC, lateral sem reforço PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo ativo



2976721


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2976721>

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos



UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo ativo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2976721>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br