

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



PLC-INTERFACE para funções de entrada, composta por terminal básico PLC-BSC.../SEN com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 120 V AC/110 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA

Suas vantagens

- Economia de espaço até 60 %
- Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
- Régua de terminais adicionais podem ser canceladas
- Módulos de relé com isolamento seguro conforme DIN EN 50178 entre bobina e contato
- Economia de espaço até 80 %
- Pontes conectoras funcionais
- Conexão direta do sensor no módulo de relé

Dados comerciais

Código	2966799
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DK62
Chave de produto	DK6223
Página de catálogo	Página 381 (C-5-2019)
GTIN	4017918130619
Peso por unidade (inclusive embalagem)	38,12 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	38,12 g
País de origem	DE

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé de estado sólido
Família de produtos	PLC-INTERFACE
Aplicação	Função de entrada
Modo de operação	100 % ED

Propriedades de isolamento: Normas / Determinações

Isolamento	Isolamento básico
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	19.03.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,42 W
Tensão de teste (Entrada/saída)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/saída)

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	120 V AC
	110 V DC
Tensão nominal (Relé de estado sólido acoplado)	60 V DC
Faixa de tensão de entrada relativo a U_N	0,8 ... 1,1
Faixa de tensão de entrada	96 V AC ... 132 V AC
	88 V DC ... 121 V DC
Limite de ligação sinal "0" relativo a U_N	$\leq 0,3$
Limite de ligação sinal "1" relativo a U_N	$\geq 0,8$
Típica corrente de entrada com U_N	3,5 mA
Tempo de ligação típico	6 ms (com U_N)
Tempo de desligamento típico	10 ms (com U_N)
Indicação de tensão operacional	LED amarelo
Ligação de proteção	Retificador de ponte; Retificador de ponte
Frequência de transmissão	10 Hz

Dados de saída

Tipo de contato de comutação	1 elemento de contato
Tipo de saída digital	eletrônico
Faixa de tensão de saída	3 V DC ... 48 V DC
Corrente máx. em regime permanente	100 mA
Queda de tensão com máx. corrente constante limite	≤ 1 V
Circuito de saída	2 condutores sem massa

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
	Proteção contra surto

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual)
	2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN)
Bitola do condutor AWG	26 ... 14
Torque de aperto	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Medidas

Largura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidade	94 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Certificações

CE

Certificado	Conformidade CE
-------------	-----------------

UKCA

Certificado	Conforme UKCA
-------------	---------------

Certificação para construção naval

Certificado	TAE0000196
-------------	------------

Teste de gases nocivos

Identificação	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Dados de construção naval

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Temperature	D
Humidity	A
Vibração	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dados EMC

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com diretiz EMV
Diretiva de baixa tensão	Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão

Normas e disposições

Normas / Determinações

Normas / Determinações	IEC 60947-5-1
------------------------	---------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional


PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Desenhos



PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>



EAC

ID de certificação: RU*C-DE.*08.B.00010



DNV GL

ID de certificação: TAE0000196



cULus Listed

ID de certificação: E140324

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido



2966799

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966799>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: Não aplicável)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	7a50ead1-4d0f-4fe6-b349-994eecb25af1

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br