

OT 6M - Painele de teclas



2985149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985149>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Painel de teclas, 320 x 240 pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Suas vantagens

- Teclas de função livremente programáveis
- Display disponível nos tamanhos de 8,0 cm (3") até 14,5 cm (5,7")
- Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
- Breve tempo de colocação em funcionamento
- Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto

Dados comerciais

Código	2985149
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRCA
Chave de produto	DRCAAC
GTIN	4046356117258
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.843 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.796 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Painel de operação
-----------------	--------------------

Dados do computador

Processador	Arm9™, 200 MHz
Sistema operacional	Windows® CE 5.0
Memória	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Memória de dados	Flash, 32 MB
Teclas	40x Teclado (dos quais 18 teclas funcionais)

Tela

Tipo de tela	14.5 cm / 5.7"-FSTN
Resolução de tela	320 x 240 Pixel (QVGA)
Tipo de iluminação da tela	LED
MTBF	40000 h
Linha de cores	5 graduações de cinza

Interfaces

Interfaces	2x USB Host 2.0
Rede	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema Bus	sem sistema de bus

Características do sistema

Software do usuário	Visu+
	AX OPC Server

Características elétricas

Alimentação

Peça de rede	24 V DC $\pm 20\%$
Consumo de corrente típico	0,25 A

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Dados de material

Material placa frontal	Alumínio (anodizado)
Material caixa	Chapa de aço galvanizada

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
------------------	--

OT 6M - Painei de teclas



2985149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985149>

	NEMA 4X
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 85 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Medidas

Largura	300 mm
Altura	160 mm
Profundidade	48 mm

Medida externa

Largura / Altura / Profundidade	300 mm / 160 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal)
---------------------------------	---

Medidas de montagem

Largura / Altura / Profundidade de montagem	292 mm / 152 mm / 43 mm
---	-------------------------

OT 6M - Painei de teclas

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985149>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------