

VS - Barra de ligação

3004207

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3004207>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Barra de ligação, altura: 1000 mm, diâmetro: 2 mm, cor: cinza

Suas vantagens

- Os pinos de conexão se destinam à combinação individual de unidades de vários polos

Dados comerciais

Código	3004207
Unidades por embalagem	1 m
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1ZWX
Página de catálogo	Página 454 (C-1-2017)
GTIN	4017918090692
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7 g
País de origem	PL

VS - Barra de ligação

3004207

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3004207>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte
-----------------	-------

Medidas

Altura	1000 mm
Diâmetro	2 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	Plástico

VS - Barra de ligação

3004207

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3004207>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(n.º CAS: 15571-58-1)
SCIP	50fb1b27-f17f-44ad-aa57-bb2b2bcffb1c