

WST 1,5 - Proteção de aviso

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030958>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Proteção de aviso, Fitas, amarelo, identificado, tipo de montagem: encaixar, para a largura de terminal: 4,25 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5

Suas vantagens

- Elas impedem o acionamento acidental dos pontos de terminal
- Placas de aviso e coberturas de aviso servem para cobertura e identificação de terminais de conexão de rede
- As placas de advertência são encaixadas nas áreas dos parafusos e de acionamento do respectivo borne
- Separável no sentido longitudinal e transversal

Dados comerciais

Código	3030958
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BG25
Chave de produto	BG2511
GTIN	4017918193096
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,297 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,29 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Número de pólos	5
Passo	4,25 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	5
Número de anilhas de identificação por linha	5
Tecnologia de identificação	Plotter

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
------------------------	-------------------------------------

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

WST 1,5 - Proteção de aviso

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030958>



Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Medidas

Largura	3,55 mm
Altura	4,25 mm
Profundidade	4,5 mm
Passo	4,25 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

WST 1,5 - Proteção de aviso

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030958>



Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WST 1,5 - Proteção de aviso

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030958>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br