

CLIPFIX 15 - Poste

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022263>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base para montagem rápida, para sobreposição em trilho de fixação NS 15



Suas vantagens

- Ampla área de identificação
- Largura de construção de apenas 5,2 mm
- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação
- Possibilidade de fixação para pontes e conectores

Dados comerciais

Código	3022263
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7111
GTIN	4017918976330
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,02 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,6 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Poste
-----------------	-------

Medidas

Largura	5,2 mm
Altura	22 mm
Profundidade	22,6 mm
Profundidade em NS 15	24 mm
Profundidade em NS 35/7,5	24 mm
Comprimento	22 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	NS 15
------------------	-------

CLIPFIX 15 - Poste

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022263>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br