


APH-ME - Suporte de perfil de cobertura



3034374

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3034374>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte de perfil de cobertura, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP-ME, incl. parafusos de fixação e porca serrilhada de plástico, opcionalmente selável

Suas vantagens

- Ele oferece possibilidades de fixação para pontes conectoras plugáveis FBS ...-8 e pode ser blindado
- O suporte terminal APH-ME é utilizado juntamente com a cobertura AP-ME

Dados comerciais


Código	3034374
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE61
Chave de produto	BE61ZX
GTIN	4046356316767
Peso por unidade (inclusive embalagem)	28,17 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,28 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte de perfil de cobertura
-----------------	--------------------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	8,2 mm
Altura	138 mm
Profundidade	91,8 mm
Profundidade em NS 35/7,5	92,5 mm
Comprimento	138 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
--------------------------------------	--

APH-ME - Suporte de perfil de cobertura



3034374

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3034374>

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

APH-ME - Suporte de perfil de cobertura




3034374

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3034374>

Desenhos

Desenho de medidas



3034374

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3034374>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br