


STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo



3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne terra duplo, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 22 A, tipo de conexão: Conexão à mola, 1. e 2o. nível, Bitola: 2,5 mm², perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Suas vantagens

- A identificação colorida do nível PE e N auxilia a criação de uma distribuição de potencial simples e clara
- Estas variantes mistas reúnem as vantagens do terminal de passagem de dois níveis e o terminal terra com o mesmo contorno
- Os tipos PE/L ou PE/N têm um contato terra para o trilho de fixação no nível inferior, o nível superior é construído como nível de passagem

Dados comerciais

Código	3036327
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE21
Chave de produto	BE2124
GTIN	4017918848675
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,319 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,3 g
País de origem	DE

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo

3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal terra
Família de produtos	ST
Número de conexões	4
Número de linhas	2

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão de choque de dimensionamento	6 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,77 W

Dados de conexão

Função PEN	sim
Quantidade de conexões por nível	2
Bitola nominal	2,5 mm ²

1. e 2o. nível

Tipo de conexão	Conexão à mola
Nota	Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação.
Comprimento de decapagem	10 mm
Pino calibrador	A3
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Bitola do condutor, fixa	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor AWG	28 ... 12 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	28 ... 14 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm ²
Corrente nominal	22 A
Corrente de carga máxima	32 A (com bitola de 4 mm ²)
Tensão nominal	500 V
Bitola nominal	2,5 mm ²

Medidas

Largura	5,2 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	67,5 mm
Profundidade em NS 35/7,5	47,5 mm

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo



3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>

Profundidade em NS 35/15	55 mm
--------------------------	-------

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberção de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Ensaio elétrico

Teste de tensão de impulso

Tensão de teste Valor de referência	7,3 kV
Resultado	Aprovado no teste

Teste de elevação de temperatura

Demanda Teste de elevação de temperatura	Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado	Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultado	Aprovado no teste

Rigidez dielétrica de frequência normal

Tensão de teste Valor de referência	1,89 kV
Resultado	Aprovado no teste

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Sim
-----------------------	-----

Ensaio mecânico

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo



3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>

Resistência mecânica

Resultado	Aprovado no teste
-----------	-------------------

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Bitola do condutor/peso	0,08 mm ² / 0,1 kg
	2,5 mm ² /0,7 kg
	4 mm ² /0,9 kg
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Envelhecimento

Ciclos de temperatura	192
Resultado	Aprovado no teste

Ensaio de fio incandescente

Período de exposição	30 s
Resultado	Aprovado no teste

Oscilação/ruídos de banda larga

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Gama	Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa
Frequência	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Nível ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Aceleração	3,12g
Duração do teste por eixo	5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z
Resultado	Aprovado no teste

Choques

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Número de choques por sentido	3
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo



3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>

Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)

30 % ... 70 %

Normas e disposições

Conexão conforme norma

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2

Montagem

Tipo de montagem

NS 35/7,5

NS 35/15

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo


3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



Desenhos

Diagrama de circuitos



STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo

3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>

CSA ID de certificação: 158887				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
conexão PE	-	-	28 - 12	-
C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
conexão PE	-	-	28 - 12	-
D				
	600 V	5 A	28 - 12	-
conexão PE	-	-	28 - 12	-

CB Esquema IECCE CB ID de certificação: DE1-62971_M1	
--	--

EAC ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644	
---	--

VDE Zeichengenehmigung ID de certificação: 40010331				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	-	-	-	0,2 - 2,5

cULus Recognized ID de certificação: E60425				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
conexão PE	-	-	28 - 12	-
C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
conexão PE	-	-	28 - 12	-

EAC ID de certificação: KZ7500651131219505	
---	--

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo

3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo

3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250104
ECLASS-15.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTB 2,5-PE/N - Borne terra duplo

3036327

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3036327>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br