

# FBS 5-5 GY - Jumper

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038998>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Jumper, passo: 5,2 mm, número de polos: 5, cor: cinza



## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3038998       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE2Z          |
| Chave de produto                       | BE2Z2X        |
| GTIN                                   | 4017918888329 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,237 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4,237 g       |
| País de origem                         | DE            |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de produto | Jumper |
| Número de pólos | 5      |
| Passo           | 5,2 mm |

### Características elétricas

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente de carga máxima | 24 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dados de conexão

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente de carga máxima | 24 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Medidas

|       |        |
|-------|--------|
| Passo | 5,2 mm |
|-------|--------|

### Dados de material

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Cor                                      | cinza (RAL 7042) |
| Material                                 | Cobre            |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0               |
| Material isolante                        | PA               |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais


|                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)                                                                       |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                      |
| Umidade do ar admissível (funcionamento)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                        |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                        |

### Montagem

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
|------------------|---------------------|

## Desenhos

Desenho do diagrama



# FBS 5-5 GY - Jumper

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038998>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 5-5 GY - Jumper

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038998>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)