

SSL 2,5 - Passagem de parede


3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Passagem de parede, largura: 5,2 mm, cor: cinza



Suas vantagens

- Aplicável para espessuras de parede de 0,8 mm ... 3 mm

Dados comerciais

Código	3043815
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE21
Chave de produto	BE214Z
GTIN	4017918936235
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,913 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,823 g
País de origem	PL

SSL 2,5 - Passagem de parede

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>



Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Material de montagem
Propriedades de isolamento	
Categoria de sobretensão	III

Características elétricas

Tensão de choque de dimensionamento	8,00 kV
-------------------------------------	---------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	5,2 mm
Espessura da chapa	0,8 mm ... 3 mm
Medidas de montagem	
Comprimento recorte de montagem	16,6 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

SSL 2,5 - Passagem de parede

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>



Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

SSL 2,5 - Passagem de parede




3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>


Desenhos

Desenho de medidas



juntamente com SC 2,5 ..., e PPC 2,5..., medida n = número de polos

Desenho de medidas



juntamente com SC 4 ..., medida n = número de polos

SSL 2,5 - Passagem de parede

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>



EAC

ID de certificação: KZ7500651131219505

SSL 2,5 - Passagem de parede



3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SSL 2,5 - Passagem de parede



3043815

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3043815>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br