

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Porta-fusível, tipo de fusível: Cerâmica, tipo de fusível: 10,3 x 38 mm, tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm², bitola: 1 mm²- 16 mm², tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Suas vantagens

- Para insertos de fusível 10 x 38 conforme IEC 60269-2
- Porta-fusíveis para proteger até 690 V AC
- Jumeamento simples
- Versão em bloco de 3 polos

Dados comerciais

Código	3048496
Unidades por embalagem	4 Unidade
Quantidade mínima de pedido	4 Unidade
Chave de produto	BE1234
GTIN	4046356056069
Peso por unidade (inclusive embalagem)	139,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	184,3 g
País de origem	FR

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal de segurança
Número de pólos	3
Número de conexões	6
Número de linhas	3

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tipo de fusível	Cerâmica
Tensão de choque de dimensionamento	6 kV
Fusível	10,3 x 38 mm

Dados de conexão

Quantidade de conexões por nível	2
Bitola nominal	16 mm ²
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M5
Torque de aperto	2 Nm
Comprimento de decapagem	15 mm
Pino calibrador	B6 A7
Conexão conforme norma	IEC 60947-1 / -3
Bitola do condutor, fixa	1 mm ² ... 16 mm ²
Bitola do condutor AWG	18 ... 6 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	1 mm ² ... 16 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	18 ... 6 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	1 mm ² ... 6 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	1 mm ² ... 6 mm ²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Corrente nominal	32 A (Corrente e tensão são determinadas pelo fusível aplicado.)
Corrente de carga máxima	32 A (Corrente e tensão são determinadas pelo fusível aplicado.)
Tensão nominal	690 V AC (Corrente e tensão são determinadas pelo fusível aplicado.)
Bitola nominal	16 mm ²

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>

Medidas

Largura	52,7 mm
Altura	79,3 mm
Profundidade	61,1 mm
Profundidade em NS 35/7,5	64 mm
Profundidade em NS 35/15	71,5 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Grupo de material isolante	III
Material isolante	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não
-----------------------	-----

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60947-1 / -3
------------------------	------------------

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível


3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>



Desenhos

Diagrama de circuitos



UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>



UL certificado

ID de certificação: E244294



CSA

ID de certificação: 274201

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível

3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UK 10,3-HESI N 3POL - Porta-fusível

3048496

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048496>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br