


RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de passagem com conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 9 mm, cor: cinza

Suas vantagens

- Inscrição central e externa universal de grande superfície
- Montagem em trilhos de fixação normalizados ou diretamente em caixas de comutação
- Conexão por rosqueamento compacta de terminais de cabos redondos e bifurcados
- Porcas roscadas e barras de corrente estão encaixadas na caixa de isolamento de forma a não se perderem
- Perfil de cobertura de encaixe direto nos terminais protege contra o contato com os dedos
- As pontes de comutação com reforço isolante permitem ligações transversais comutáveis, o parafuso em ponte tem função de elemento de comutação condutor de corrente
- Caixa de ponte para distribuição de potencial com pontes roscadas padrão

Dados comerciais

Código	3058127
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE15
Chave de produto	BE1511
GTIN	4046356500289
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,88 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,039 g
País de origem	IN

RSC 4 - Borne para conexão olhal

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>



Dados técnicos

Avisos

Geral

Nota	A tensão de isolamento nominal é válida para terminais de cabo isolados conforme DIN 46237:1970-07 e para terminais de cabo sem isolamento conforme DIN 46234:1980-03 com identificador termorretrátil.
------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne para conexão olhal
Família de produtos	RSC
Passo	9 mm
Número de conexões	2
Número de linhas	1
Potenciais	1

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão de choque de dimensionamento	8 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,02 W

Dados de conexão

Quantidade de conexões por nível	2
Bitola nominal	4 mm ²
Tipo de conexão	Conexão de olhal
Comprimento de decapagem	O comprimento de decapagem depende da indicação do fabricante do terminal de cabo.
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominal	32 A
Corrente de carga máxima	32 A
Tensão nominal	800 V
Bitola nominal	4 mm ²

Conexão do terminal de cabo DIN 46234:1980-03

Conexão conforme norma	DIN 46234:1980-03
Perfil de conexão	0,1 mm ² ... 6 mm ²
Faixa de bitola AWG	26 ... 10 (convertido conforme IEC)
Diâmetro do olhal	4,3 mm
Largura	8 mm
Diâmetro do pino	4 mm
Rosca	M4

RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Torque de aperto	1,2 ... 1,4 Nm
Conexão conforme norma	DIN 46237:1970-07
Perfil de conexão	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Faixa de bitola AWG	26 ... 10 (convertido conforme IEC)
Diâmetro do olhal	4,3 mm
Largura	8 mm
Diâmetro do pino	4 mm
Rosca	M4
Torque de aperto	1,2 ... 1,4 Nm
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : vermelho	1 mm²
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : azul	2,5 mm²

Medidas

Largura	9 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	53,3 mm
Profundidade em NS 32	52,1 mm
Profundidade em NS 35/7,5	47,1 mm
Profundidade em NS 35/15	54,6 mm
Passo	9 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Ensaio elétricos

RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Teste de tensão de impulso

Tensão de teste Valor de referência	9,8 kV
Resultado	Aprovado no teste

Teste de elevação de temperatura

Demanda Teste de elevação de temperatura	Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado	Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm ²	0,48 kA
Resistência de corrente de curto prazo 6 mm ²	0,72 kA
Resultado	Aprovado no teste

Rigidez dielétrica de frequência normal

Tensão de teste Valor de referência	2 kV
Resultado	Aprovado no teste

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Sim
-----------------------	-----

Ensaio mecânicos

Resistência mecânica

Resultado	Aprovado no teste
-----------	-------------------

Fixação no suporte

Trilho de fixação/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Força de teste Valor de referência	1 N
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Ensaio de fio incandescente

Período de exposição	30 s
Resultado	Aprovado no teste

Oscilação/ruídos de banda larga

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Gama	Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo
Frequência	$f_1 = 5$ Hz bis $f_2 = 150$ Hz
Nível ASD	0,2g ² /Hz
Aceleração	0,8g
Duração do teste por eixo	5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z
Resultado	Aprovado no teste

Choques

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
------------------------	-------------------------------------

RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	5g
Duração do choque	30 ms
Número de choques por sentido	3
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

RSC 4 - Borne para conexão olhal

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>



Desenhos

Diagrama de circuitos



RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

 Esquema IECEE CB ID de certificação: DE1-66168	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
	keine			
	800 V	32 A	-	- 4

 EAC ID de certificação: KZ7500651131219505
--

 VDE Zeichengenehmigung ID de certificação: 40030587	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
	keine			
	800 V	32 A	-	- 4

RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RSC 4 - Borne para conexão olhal



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3058127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br