

UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne terra, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Suas vantagens

- Disponível terminal de passagem com mesmo contorno
- Clareza através dos símbolos de comutação impressos
- Operação simples
- Clareza
- Seis canais funcionais
- Modelo compacto
- Gama abrangente de acessórios de aplicação flexível
- Encaixe seguro nas posições finais

Dados comerciais

Código	3047442
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE11
Chave de produto	BE1133
GTIN	4046356291118
Peso por unidade (inclusive embalagem)	33,272 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	33,272 g
País de origem	PL

UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal terra
Família de produtos	UTMED
Número de conexões	2
Número de linhas	1

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão de choque de dimensionamento	6 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,31 W

Dados de conexão

Quantidade de conexões por nível	2
Bitola nominal	6 mm ²

Andar 1 em cima 1 embaixo 1

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M4
Nota	Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação.
Torque de aperto	1,5 ... 1,8 Nm
Comprimento de decapagem	10 mm
Pino calibrador	A5
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-2
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 8 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	24 ... 8 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	0,25 mm ² ... 6 mm ²

Medidas

Largura	8,2 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	100,8 mm
Profundidade em NS 35/7,5	49,6 mm
Profundidade em NS 35/15	57,1 mm

Dados de material

Cor	verde-amarelo
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

UTMED 6-PE - Borne terra



3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>

Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Sim
-----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Oscilação/ruídos de banda larga

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Gama	Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa
Frequência	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Nível ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Aceleração	3,12g
Duração do teste por eixo	5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z
Resultado	Aprovado no teste

Choques

Especificação de teste	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Número de choques por sentido	3
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive)
--------------------------------------	---

UTMED 6-PE - Borne terra



3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>

	autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60947-7-2
------------------------	---------------

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

UTMED 6-PE - Borne terra


3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Desenhos

Desenho do diagrama



Jogo de transformador de corrente trifásico simples


UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Desenho do diagrama



Jogo de transformador de corrente trifásico interligado


UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Desenho do diagrama



Jogo de transformador de corrente trifásico interligado com ponto neutro aterrado

Diagrama de circuitos




Diagrama de circuitos





Diagrama de circuitos




UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Diagrama de circuitos




UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Diagrama de circuitos



UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



CSA
ID de certificação: 13631



EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505

cULus Recognized ID de certificação: E60425				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	-	-	24 - 8	-
Conexão de vários condutores	-	-	24 - 12	-
C				
	-	-	24 - 8	-
Conexão de vários condutores	-	-	24 - 12	-
D				
	-	-	24 - 8	-
Conexão de vários condutores	-	-	24 - 12	-



CSA
ID de certificação: 13631

UTMED 6-PE - Borne terra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3047442>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250109
ECLASS-15.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	892ad882-4d20-46e8-b104-b5984e6d0b64