

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Flange parafusado, para conectores COMBI, com mesmo formato e divisão para os respectivos bornes COMBI

Suas vantagens

- Eles têm o mesmo contorno e divisão dos respectivos terminais básicos

Dados comerciais

Código	3060474
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE11
Chave de produto	BE114Z
GTIN	4046356147019
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,47 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,513 g
País de origem	PL

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado



3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Flange
Número de conexões	0
Número de linhas	2

Dados de conexão

Rosca	M2,5
Torque de aperto	0,4 ... 0,5 Nm

Medidas

Largura	5,2 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	69,9 mm
Profundidade	64,4 mm
Profundidade em NS 35/7,5	65 mm
Profundidade em NS 35/15	72,5 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado



3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>



EAC

ID de certificação: KZ7500651131219505

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTTB 2,5/2P-F - Flange roscado

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3060474>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br