


QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm², perfil de conexão: 0,25 mm² - 1,5 mm², tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm², perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Suas vantagens

- As vantagens das diversas tecnologias de conexão estão reunidas nas variantes híbridas
- No lado do quadro de comando se aplica a conexão rápida QUICKON com economia de espaço
- A conexão por rosqueamento é aplicada no lado de conexão

Dados comerciais

Código	3050028
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE31
Chave de produto	BE3119
GTIN	4017918975739
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,332 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,09 g
País de origem	CN

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal híbrido
Número de conexões	2
Número de linhas	1
Potenciais	1

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão de choque de dimensionamento	8 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,56 W

Dados de conexão

Quantidade de conexões por nível	2
Frequência de ligação com mesma bitola	100
Bitola nominal	1,5 mm ²
Tipo de conexão	Conexão rápida
Material isolamento do fio	PVC / PE
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	24 ... 16 (convertido conforme IEC)
Bitola dos cabos de sensores	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
Corrente nominal	17,5 A
Corrente de carga máxima	17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm ²)
Tensão nominal	800 V
Bitola nominal	1,5 mm ²
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M3
Torque de aperto	0,5 ... 0,6 Nm
Comprimento de decapagem	9 mm
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 12 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Corrente nominal	17,5 A
Corrente de carga máxima	17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²)
Tensão nominal	800 V
Bitola nominal	1,5 mm²

Dados Ex

Dados nominais (ATEX/IECEx)

Identificação	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Faixa da temperatura de utilização	-45 °C ... 90 °C
Acessório com certificação Ex	3206283 D-QTCU 1,5
	3206209 ATP-QTC
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Listagem de pontes	Jumper / FBS 2-5 / 3030161
	Jumper / FBS 3-5 / 3030174
	Jumper / FBS 4-5 / 3030187
	Jumper / FBS 5-5 / 3030190
	Jumper / FBS 10-5 / 3030213
	Jumper / FBS 20-5 / 3030226
Elevação de temperatura Ex	40 K (19,1 A / 1,5 mm²)
para jumpeamento com jumper	550 V
- com ligação em jumpeamento alternado	275 V
- com jumpeamento recortado com tampa	220 V
- com jumpeamento recortado com placa separadora de seções	275 V
Tensão de isolamento nominal	500 V
Saída	(constante)

Nível Ex Geral

Tensão de dimensionamento	550 V
Corrente nominal	17 A
Corrente de carga máxima	17 A
Resistência de contato	1,08 mΩ

Dados de conexão Ex Conexão rápida

Bitola nominal	1,5 mm²
Bitola nominal AWG	16
Capacidade de conexão, cabo rígido	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Capacidade de conexão AWG	24 ... 16
Capacidade de conexão, cabo flexível	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Capacidade de conexão AWG	24 ... 16

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Frequência de ligação com mesma bitola	100
--	-----

Dados de conexão Ex Conexão a parafuso

Comprimento de decapagem	9 mm
Faixa de torque	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Bitola nominal	1,5 mm ²
Bitola nominal AWG	16
Capacidade de conexão, cabo rígido	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Capacidade de conexão AWG	26 ... 12
Capacidade de conexão, cabo flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Capacidade de conexão AWG	26 ... 14
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola AWG rígida	26 ... 16
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola AWG flexível	26 ... 16

Medidas

Largura	5,2 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	58,8 mm
Profundidade em NS 35/7,5	42,8 mm
Profundidade em NS 35/15	50,3 mm

Dados de material

Cor	azul (RAL 5015)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Cabos/condutores

Diâmetro de condutor inclusive isolamento	3 mm
---	------

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Ensaio elétrico

Teste de tensão de impulso

Tensão de teste Valor de referência	9,8 kV
Resultado	Aprovado no teste

Teste de elevação de temperatura

Demanda Teste de elevação de temperatura	Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado	Aprovado no teste
	Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultado	Aprovado no teste

Rigidez dielétrica de frequência normal

Tensão de teste Valor de referência	2 kV
Resultado	Aprovado no teste

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Sim
-----------------------	-----

Ensaio mecânico

Resistência mecânica

Resultado	Aprovado no teste
-----------	-------------------

Fixação no suporte

Trilho de fixação/Befestigungsauflage	NS 35
Força de teste Valor de referência	1 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Velocidade de rotação	10 U/min
Rotações	135
Bitola do condutor/peso	0,2 mm ² /0,2 kg
	1,5 mm ² /0,4 kg
Resultado	Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Velocidade de rotação	10 U/min
Rotações	135
Bitola do condutor/peso	0,14 mm ² /0,2 kg
	2,5 mm ² /0,7 kg
	4 mm ² /0,9 kg
Resultado	Aprovado no teste

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Condições ambientais e de vida útil operacional

Envelhecimento

Ciclos de temperatura	192
Resultado	Aprovado no teste

Ensaio de fio incandescente

Período de exposição	30 s
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Desenhos

Diagrama de circuitos



QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>

 CSA ID de certificação: 2030668				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
Conexão a parafuso	600 V	10 A	26 - 12	-
Conexão rápida	600 V	10 A	24 - 16	-
C				
Conexão a parafuso	600 V	10 A	26 - 12	-
Conexão rápida	600 V	10 A	24 - 16	-

 cULus Recognized ID de certificação: E60425				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
Conexão a parafuso	600 V	0 A	26 - 12	-
Conexão rápida	600 V	10 A	24 - 16	-
C				
Conexão a parafuso	600 V	0 A	26 - 12	-
Conexão rápida	600 V	10 A	24 - 16	-

 IECEx ID de certificação: IECExKIWA19.0011U				
---	--	--	--	--

 ATEX ID de certificação: KIWA19ATEX0019U				
--	--	--	--	--

 CCC ID de certificação: 2020322313000625				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX ID de certificação: CSAE 22UKEX1429U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex ID de certificação: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem

3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTCU 1,5 BU - Borne de passagem



3050028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3050028>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c9b90381-ad43-48ce-9b46-dbeee274371a

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br