

ST 2,5/1P-FS - Flange de engate



3061376

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3061376>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Flange de engate, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Descrição do produto

Flange para encaixe de conectores COMBI

Suas vantagens

- Eles têm o mesmo contorno e divisão dos respectivos terminais básicos
- Travamento automático no flange parafusado

Dados comerciais

Código	3061376
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE21
Chave de produto	BE214Z
GTIN	4046356555029
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,75 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,75 g
País de origem	PL

ST 2,5/1P-FS - Flange de engate

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3061376>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Flange
Número de linhas	1

Medidas

Largura	5,2 mm
Largura da tampa	2,2 mm
Altura	48,5 mm
Profundidade	35,3 mm
Profundidade em NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidade em NS 35/15	44 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

ST 2,5/1P-FS - Flange de engate

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3061376>



Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5/1P-FS - Flange de engate

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3061376>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/1P-FS - Flange de engate

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3061376>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br