

DF-UP 4-CT/VT/ABB - Tampa flangeada



3208676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3208676>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa flangeada , encaixável nos conectores UP 4/..., profundidade: 43,7 mm, largura: 12,6 mm, altura: 30,7 mm, cor: cinza claro

Suas vantagens

- Para conexão rosca segura do conector com o flange parafusado
- As tampas com flange podem ser encaixadas posteriormente na caixa do conector

Dados comerciais

Código	3208676
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE64
Chave de produto	BE643X
GTIN	4046356152662
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,757 g
País de origem	PL

DF-UP 4-CT/VT/ABB - Tampa flangeada



3208676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3208676>

Dados técnicos

Dados de conexão

Torque de aperto	0,4 ... 0,5 Nm
------------------	----------------

Medidas

Largura	12,6 mm
Altura	30,7 mm
Profundidade	43,7 mm

Dados de material

Cor	cinza claro (RAL 7035)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

DF-UP 4-CT/VT/ABB - Tampa flangeada

3208676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3208676>



Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121425
-------------	----------

DF-UP 4-CT/VT/ABB - Tampa flangeada



3208676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3208676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br