

EC 16 - Borne Europa

3240179

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240179>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de bornes Europa de polipropileno, branco, para conectar condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular com bitola de 1,5 a 16 mm²

Dados comerciais

Código	3240179
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE73
Chave de produto	BE7321
GTIN	4046356457842
Peso por unidade (inclusive embalagem)	74,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	74,19 g
País de origem	AT

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal europa
Número de pólos	12
Passo	15 mm
Número de conexões	24
Número de linhas	1

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	2,43 W
--	--------

Dados de conexão

Bitola nominal	16 mm ²
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M4
Torque de aperto	1,2 ... 1,5 Nm
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Bitola do condutor AWG	14 ... 6 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	14 ... 6 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	1 mm ² ... 4 mm ²
Corrente nominal	76 A (com bitola de condutor de 16 mm ²)
Corrente de carga máxima	76 A (com bitola de condutor de 16 mm ²)
Tensão nominal	450 V
Bitola nominal	16 mm ²

Medidas

Largura	20,7 mm
Altura	25 mm
Profundidade	20,7 mm
Distância do furo de sondagem	15 mm
Passo	15 mm

Dados de material

Cor	branco
-----	--------

EC 16 - Borne Europa



3240179

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240179>

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	-
Material isolante	PP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não
-----------------------	-----

Dados técnicos

Distância de furo de sondagem	15 mm
-------------------------------	-------

Montagem

Tipo de montagem	Rosqueamento direto
------------------	---------------------

EC 16 - Borne Europa

3240179

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240179>



Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br