

CD-HF 100X100 - Canaletas

3240364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza claro, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 100 mm, altura: 100 mm, comprimento: 2000 mm

Suas vantagens

- Quebra da barra sem ferramentas e rebarbas por meio do ponto de abertura
- O cortador de canaletas de fiação PPS CD possibilita um corte fácil, sem esforço e livre de rebarbas devido a sua transferência por alavanca e especial geometria de corte
- Corte fácil, com pouco esforço e livre de rebarbas com a tesoura de canaleta de fiação CUTFOX CD
- As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de fios garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa
- Suporte seguro do condutor fixado graças aos grampos para suporte de fios, encaixados lateralmente nas barras
- Com os rebites de plástico, pode-se fixar de maneira simples os canais de cabeamento com auxílio da ferramenta de rebite

Dados comerciais

Código	3240364
Unidades por embalagem	6 CX
Quantidade mínima de pedido	1 CX
Chave comercial	BE74
Chave de produto	BE7441
GTIN	4046356508490
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.806 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2.066,666 g
País de origem	DE

CD-HF 100X100 - Canaletas

3240364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caneleta de cabeamento
-----------------	------------------------

Medidas

Largura	100 mm
Altura	100 mm
Comprimento	2000 mm

Dados de material

Cor	cinza claro (RAL 7035)
Material	PC/ABS
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Substâncias	sem halogênio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Características mecânicas

Bitola de utilização	9091 mm ² (100 %)
Número de condutores com quantidade de enchimento 60%	324 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C
--------------------------------------	------------------

CD-HF 100X100 - Canaletas

3240364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



CSA

ID de certificação: 80202282



Autorização de símbolos VDE

ID de certificação: 40058453

DNV

ID de certificação: TAE00004VN



UL certificado

ID de certificação: E328576

CD-HF 100X100 - Canaletas

3240364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 100X100 - Canaletas

3240364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240364>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br