

# WP-G BRASS IP40 M16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo em latão com rosca métrica, classe de proteção IP40

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3241046       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | AF7D          |
| Chave de produto                       | AF7DSA        |
| GTIN                                   | 4046356711821 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 32,78 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 30,69 g       |
| País de origem                         | DE            |

# WP-G BRASS IP40 M16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tipo de produto | Conexão rosca do tubo de proteção     |
| Tipo de conexão | Prensa-cabos da mangueira de proteção |
| Saída de cabo   | reto                                  |
| Tipo de rosca   | métricas                              |

### Medidas

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Largura                        | 27 mm          |
| Altura                         | 33 mm          |
| Comprimento                    | 33 mm          |
| Abertura de chave              | 23 mm          |
| Tamanho da chave para montagem | 23 mm<br>25 mm |

### Medida externa

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diâmetro externo | 17 mm |
|------------------|-------|

### Medida interna

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diâmetro interno | 11,5 mm |
|------------------|---------|

### Dados de material

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Material    | Latão, niquelado |
| Substâncias | sem halogênio    |

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tipo de conexão | Prensa-cabos da mangueira de proteção |
|-----------------|---------------------------------------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP40              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

# WP-G BRASS IP40 M16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>

## Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>



Autorização de símbolos VDE

# WP-G BRASS IP40 M16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430310 |
| ECLASS-15.0 | 27430310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001180 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-G BRASS IP40 M16 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241046>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | c6a4b6c8-c9a6-4cab-9ce9-87275bb14c2c |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)