

PSBJ 4/15/6 BU - Prüfsteckerbuchse



0303354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303354>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: blau

Ihre Vorteile

- Die Prüfsteckerbuchse PSBJ... wird anstelle der normalen Brückenschraube eingesetzt und stellt den Spannungsabgriff an einer gebrückten Klemmengruppe sicher
- Auf die speziellen Anwendungsfälle im Bereich der Energieversorgung sind die Prüfsteckerbuchsen zurecht geschnitten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0303354
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4017918000462
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,27 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PSBJ 4/15/6 BU - Prüfsteckerbuchse

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303354>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfsteckerbuchse
Polzahl	1

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Stiftdurchmesser	4 mm

Materialangaben


Farbe	blau (RAL 5015)
Material	Messing
Isolierstoff	PA
Material Kontakt	PE-LD, Messing versilbert

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Zeichnungen



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--