

# WT-HF 2,6X160 BK - Abraçadeira

3240737

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Agrupador de cabos, versão padronizada, para um enfeixamento rápido e seguro

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3240737       |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade   |
| Chave comercial                        | BE71          |
| Chave de produto                       | BE7131        |
| GTIN                                   | 4046356704533 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,513 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,463 g       |
| País de origem                         | IT            |

# WT-HF 2,6X160 BK - Abraçadeira

3240737

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de produto          | Agrupadores de cabos |
| Resistência à tração GRP | 80 N                 |

### Medidas

|             |        |
|-------------|--------|
| Largura     | 2,6 mm |
| Comprimento | 160 mm |

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | preto (RAL 9005)             |
| Material                                 | PA 6.6                       |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Cabos/condutores

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Diâmetro externo de linha | 1 mm ... 40 mm |
| Resistência a tração      | 80 N           |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente ideal (armazenamento/transporte) | 23,00 °C 50,00 % A poliamida 6.6 tem excelentes propriedades higroscópicas. Dependendo da umidade ambiente, é capaz de absorver ou libertar água. Com um teor de água de 2-3%, essas propriedades atingem o seu nível de performance ideal. A embalagem especialmente adequada ao artigo indica o nível de umidade ideal. Para manter as propriedades ótimas desse produto, é necessário cumprir os seguintes requisitos de armazenamento: armazenar na embalagem original fechada, processar brevemente os artigos após abertura da embalagem, evitar luz solar direta, evitar exposição direta ao calor. |
| Temperatura ambiente (funcionamento)                  | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente (montagem)                       | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistência contra radiação UV                        | não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de curto prazo                            | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Montagem

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | não se pode soltar |
|------------------|--------------------|

# WT-HF 2,6X160 BK - Abraçadeira

3240737

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>



## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>

### DNV

ID de certificação: TAE00004VK



### UL certificado

ID de certificação: E328576-20210901

# WT-HF 2,6X160 BK - Abraçadeira



3240737

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HF 2,6X160 BK - Abraçadeira

3240737

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240737>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)