

# D-MPT 2,5 BU - Tampa

3248141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3248141>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa, profundidade: 27,1 mm, largura: 2,2 mm, altura: 36 mm, cor: azul

## Suas vantagens

- Tampa terminal, possibilita o fecho do lado de terminal aberto

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3248141       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE2Z          |
| Chave de produto                       | BE2Z1X        |
| GTIN                                   | 4046356768733 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,382 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,276 g       |
| País de origem                         | PL            |

# D-MPT 2,5 BU - Tampa

3248141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3248141>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo de produto | Tampa terminal |
|-----------------|----------------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)                                                                       |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                      |
| Umidade do ar admissível (funcionamento)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                        |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                        |

### Dados de material

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cor                                                                        | azul (RAL 5015) |
| Material                                                                   | PA              |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V0              |
| Aplicação estática do material isolante                                    | -60 °C          |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C          |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22  | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23  | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24  | HL 1 - HL 3     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26  | HL 1 - HL 3     |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprovado        |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)      | aprovado        |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)                         | aprovado        |

### Medidas

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largura               | 2,2 mm  |
| Largura da tampa      | 2,2 mm  |
| Altura                | 36 mm   |
| Profundidade          | 27,1 mm |
| Profundidade em NS 15 | 32,3 mm |

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-MPT 2,5 BU - Tampa

3248141

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3248141>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)