

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Plastový štítek s otvorem, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 45 mm

Vaše výhody

- Samolepicí popisky Marker EMLP ... jsou zvláště vhodné k označování elektrických součástí, přístrojů a tlačítek
- Popisky jsou rovnocenné s gravírovanými štítky, mají kvalitní vzhled
- Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
- V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
- Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLP ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací číslo	0801855
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BG2
Kód výrobku	BG2411
GTIN	4046356783071
Hmotnost/kus (včetně obalu)	676 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	650,8 g
Číslo celní sazby	39269097
Země původu	PL

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Gerätemarker
Popisování	
Počet jednotlivých štítků	500
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	1
Technologie označování	Přenos tepla pro role

Montáž

Způsob montáže	lepení
----------------	--------

Údaje o materiálu

Tloušťka fólie	50 µm
Tloušťka lepidla	20 µm
Lepidlo	Akrylát
Barva	bílá (RAL 9010)
Materiálem	Polyester
Obsažené látky	bez silikonu

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu)
Požadavek	≥ 5 N
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška Tesafilm

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči UV

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h
Postup	Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou

Tepelná odolnost

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Specifikace zkoušky	ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu)
Zkušební doba	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost nápisů vůči otěru

Specifikace zkoušky	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1]	Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům

Specifikace zkoušky	ISO 175:2010 (v souladu)
Zkušební doba	168 h
Solanka (350 g/l) [CAS No. -]	Zkouška vykonána úspěšně
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 901	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 902	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 903	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 22479:2022-08
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Postup	Metoda B
Cykly	2

Zkouška odolnosti vůči solné mlze

Specifikace zkoušky	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 150 °C
teplota okolí (montáž)	> 18 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě)
Skladovatelnost	12 měsíců

Rozměry

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Šířka	46,00 mm
Výška	46,00 mm
Hloubka	0,55 mm

Normy a předpisy

Otěruvzdornost	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Poznámky

Všeobecně	Tento materiál lze na cívkových tiskárnách THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 zpracovávat pouze s externím držákem cívky.
-----------	---

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP 30 (45X10)R - Plastový štítek s otvorem



0801855

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801855>

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com