

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter



0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



1-kanaliger, thermischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 250 V AC / 72 V DC bei Überlast. Zur Installation auf Sicherungsklemmen und Schnittstellen für Flachstecksicherung der Form C nach Standard ISO 8820-3. Mit festem Nennstrom: 4 A

Ihre Vorteile

- Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit
- Problemloses Umrüsten von bestehenden Anlagen mit Kfz-Flachsicherungen durch identisches Steckerbild
- Freischalten der Anlage im Wartungsfall über den integrierten Geräteschalter

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0712259
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	L1 - Schutzschalter
Produktschlüssel	CLA111
GTIN	4017918848385
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,575 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,12 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	ID

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Bei Reihenmontage kann der Gerätenennstrom nur zu 80 % geführt werden oder muss entsprechend überdimensioniert werden.
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Geräteschutzschalter thermisch
Bauform	Stecker
Polzahl	1
Anzahl der Kanäle	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Automat
Sicherung	träge

Allgemein

Bemessungsspannung	250 V AC
	65 V DC
	250 V AC (AC nach UL 1077)
	72 V DC (DC nach UL 1077)
Bemessungsstrom I_N	4 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Isolationswiderstand R_{iso}	> 100 MΩ (500 VDC)
Auslöseart	T (thermisch)
Gerätewiderstand	0,07 Ω
Bemessungskurzschlusschaltvermögen I_{cn}	24 A (250 V AC / 65 V DC)
	40 A (30 V DC)
Kurzschlusschaltvermögen	2000 A (250 V AC / UL 1077)
	2000 A (72 V DC / UL 1077)
Spannungsfestigkeit	3000 V AC (Betätigungsbereich)
	1500 V AC (Einbaubereich)
Schaltspiele maximal	6000 (bei 1 x I_N , induktionsarm)
	3000 (bei 1 x I_N , induktiv)
	500 (bei 2 x I_N , induktiv)
Kontaktausführung	Form C nach ISO 8820-3

Anschlussdaten

Nennstrom	4 A
Nennspannung	250 V AC

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter




0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

	65 V DC
Anschlussart	steckbar

Maße

Maßzeichnung	
Breite	8,2 mm
Höhe	24,4 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm
Tiefe	44,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoffgruppe	IIIb
Isolierstoff	PPS

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Offene Seitenwand	Nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40 (Betätigungsbereich)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Höhenlage	4000 m
Feuchtigkeitsprüfung	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60934
---------------------	----------

Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter


0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>



Zeichnungen

Maßzeichnung




TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter

0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>



Maßzeichnung



TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter

0712259


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

Produktzeichnung



Die Abbildung zeigt das Produkt mit dem Basiselement PT 6-FSI/C-LED 24 (Art.-Nr.: 3212172).

Applikationszeichnung



Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen


TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter

0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>




Applikationszeichnung



Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Applikationszeichnung




TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter

0712259


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>



Applikationszeichnung



Diagramm



Auslösekenlinie

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter



0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

 CSA Zulassungs-ID: 074317				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
	keine			
	250 V	4 A	-	-

 cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 140459

 UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 140459
--

 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 40034332
--

 CCC Zulassungs-ID: 2025010307749780

UAE-RoHS Zulassungs-ID: 23-10-88896

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter



0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 4A - Thermischer Geräteschutzschalter



0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,373 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de