

ATP-OTTA 2,5 - Abteilungstrennplatte



0790572

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0790572>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abteilungstrennplatte, Tiefe: 34,3 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 55,7 mm, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0790572
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE4Z1X
GTIN	4017918005689
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,884 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,884 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ATP-OTTA 2,5 - Abteilungstrennplatte

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0790572>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abteilungstrennplatte
------------	-----------------------

Maße

Breite	1,5 mm
Höhe	55,7 mm
Tiefe	34,3 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

ATP-OTTA 2,5 - Abteilungstrennplatte



0790572

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0790572>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ATP-OTTA 2,5 - Abteilungstrennplatte



0790572

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0790572>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de