

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800268>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800268
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2123
GTIN	4017918005863
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,474 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker beschriftet
Rastermaß	4,2 mm

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	100
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Bedruckungsrichtung	längs bedruckt
Bedruckung	fortlaufende Zahlen von 1 ... 100

Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Maße

Breite	3,55 mm
Höhe	6,5 mm
Tiefe	1,6 mm
Rastermaß	4,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4,2 mm
Textfeldhöhe	5,2 mm

Normen und Bestimmungen

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800268>



Wischbeständigkeit

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800268>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800268>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de