


# CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltülle

0801709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801709>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 5 mm ... 6 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

## Produktbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

## Kaufmännische Daten


|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0801709                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7CCX                  |
| GTIN                                     | 4046356675109           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,11 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7 g                     |
| Zolltarifnummer                          | 40169997                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Produkttyp           | Kabeltülle |
| Anzahl der Leitungen | 2          |

### Maße

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 19,5 mm                                                                            |
| Höhe         | 17 mm                                                                              |
| Länge        | 29,5 mm                                                                            |

### Materialangaben

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Material                       | SEBS (halogenfrei) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                 |

### Kabel / Leitung

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 2x 5 mm ... 6 mm |
|--------------------------|------------------|

### Kennwerte

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tüllengröße            | klein      |
| Ausführung, Format     | Rundkabel  |
| Ausführung, Kabeltülle | geschlitzt |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                             |
| Schutzart                     | IP54                        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (statisch) |

# CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltülle


0801709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801709>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltülle



0801709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801709>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801709>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE00003VJ

# CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltülle

0801709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801709>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27144425 |
| ECLASS-13.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
|---------|---------------|