

# CES-LRC-BK - Kabeltülle

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801719>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlossen, Leitungsaußendurchmesser: 1x 7 mm ... 24 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

## Produktbeschreibung

Nicht geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von Kabel und Leitungen von 7 mm ... 24 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen

## Kaufmännische Daten


Artikelnummer	0801719
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CCX
GTIN	4046356675192
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,45 g
Zolltarifnummer	40169997
Ursprungsland	TW

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeltülle
Anzahl der Leitungen	1

### Maße

Maßzeichnung		
Breite	19,5 mm	
Höhe	17 mm	
Länge	29,5 mm	

### Materialangaben

Material	NBR
----------	-----

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1x 7 mm ... 24 mm
--------------------------	-------------------

### Kennwerte

Tüllengröße	groß
Ausführung, Format	Rundkabel
Ausführung, Kabeltülle	geschlossen

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
	IP65 (bei der Verwendung von Kabelbindern in Kombination zu der Einbaueinrichtung zur Seite oder nach unten)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

### Montage

Montagehinweis	IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten). IP65: senkrechter Montage / waagerechter Montage (Kabelabgangsrichtung nach unten) des Dichtrahmens direkt auf der Gehäusewand und Einsatz eines 3,6 mm breiten Kabelbinders (z. B. Artikel 3240744).
----------------	---

# CES-LRC-BK - Kabeltülle


0801719

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801719>




## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



# CES-LRC-BK - Kabeltülle



0801719

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801719>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801719>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE00003VJ

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

### ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %