

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gewebeetikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Rollenlänge: 6 m, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 6000 mm

Ihre Vorteile

- Ermöglicht das Kleben des Etiketts über Kanten und Rundungen
- Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
- Das selbstklebende Material im Endlosformat eignet sich besonders zur professionellen und dauerhaften Kennzeichnung von unterschiedlichen Komponenten und Betriebsmitteln im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau
- Das Material ist cUL-zertifiziert
- Dank des Endlosformats kann je nach Applikation ein Etikett in der individuell benötigten Länge flexibel erzeugt werden
- Das Etikettenmaterial besteht aus einer Gewebefolie mit sehr geringen Rückstellkräften
- Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803934
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG241E
GTIN	4055626212142
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,6 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	CN

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett



0803934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803934>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie

Thermotransfer

Maße

Rollenlänge	6,00 m
Höhe	12 mm
Tiefe	0,12 mm

Textfeld

Textfeldbreite	6000 mm
Textfeldhöhe	10 mm

Materialangaben

Starke Folie	130 µm
Starke Klebstoff	28 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	mehrfarbig (RAL -) weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9005)
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803934>



Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Ergebnis	Prüfung bestanden
Verfahren	Methode B
Zyklen	2

Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 80 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	5-35 °C / 30-80 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und trockene Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C ... 35 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 80 %
Lagerfähigkeit	24 Monate

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803934>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803934>



UL Recognized

Zulassungs-ID: MH48542-V2_S6

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803934>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de