

# GPE 20X 8 WH - Gravurmateriail



0806945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806945>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gravurmateriail, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 88, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm



## Ihre Vorteile

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
- Zweischiichtmateriail
- Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern
- Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
- Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0806945                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2415                  |
| GTIN                                     | 4017918145019           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,13 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,13 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39203000                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Hinweise

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Allgemein | CMS beschriftbar |
|-----------|------------------|

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Gerätemarker |
|------------|--------------|

### Beschriftung

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Anzahl der Einzelschilder           | 88 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 4  |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 20,00 mm |
| Höhe   | 8,00 mm  |
| Tiefe  | 0,85 mm  |

### Materialangaben

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Stärke Klebstoff | 50 µm                    |
| Kleber           | Acrylat                  |
| Farbe            | weiß (RAL 9010)          |
| Material         | TRANSPLY-ABS             |
| Inhaltsstoffe    | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                        |
| Verfahren         | Künstliche Bestrahlung.                  |

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation                            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]             | Prüfung bestanden                   |
| n-Hexan<br>[CAS No. 110-54-3]                | Prüfung bestanden                   |
| Wasser + Waschbenzin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prüfung bestanden                   |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -20 °C ... 85 °C                                                                                      |
| Empfohlene Lagerkonditionen                         | 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 20 °C                                                                                                 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %                                                                                                  |
| Lagerfähigkeit                                      | 12 Monate                                                                                             |

# GPE 20X 8 WH - Gravurmateriail



0806945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806945>

## Normen und Bestimmungen


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

## Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)