

# NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - Tragschiene gelocht



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807012>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

## Kaufmännische Daten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0807012                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BE7244                  |
| GTIN                                     | 4017918254889           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 335 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 320 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 72166190                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - Tragschiene gelocht

0807012


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807012>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Tragschiene |
|------------|-------------|

### Maße

|                 |  |
|-----------------|--|
| Maßzeichnung    |  |
| Breite          | 35 mm  |
| Lochbreite      | 15 mm  |
| Lochhöhe        | 6,2 mm   |
| Tiefe           | 7,5 mm   |
| Länge           | 1000 mm  |
| Bohrlochabstand | 25 mm  |

### Materialangaben

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Farbe        | silberfarben                    |
| Material     | Stahl                           |
| Beschichtung | verzinkt, dickschichtpassiviert |

### Normen und Bestimmungen

|           |               |
|-----------|---------------|
| Prüfungen | nach EN 60715 |
|-----------|---------------|


# NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - Tragschiene gelocht

0807012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807012>



## Zeichnungen



# NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - Tragschiene gelocht



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807012>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 PERF 1000MM - Tragschiene gelocht



0807012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807012>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,535 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)